


My-Com Präzisionsschalter

MY-COM C30/S35

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Wiederholgenauigkeit	< 0,001 mm
Betätigungskraft	30 cN
Mech. Vorlauf / Nachlauf	- / ca. 1,5 mm
Messweise	medienberührend
Anfahrriichtung	von vorne

Elektrische Daten

Gleichspannung max.	15 VDC
Schaltstrom DC max.	2 mA
Wechselspannung max.	24 VAC
Schaltstrom AC max.	50 mA
Ausgangsschaltung	Öffner (NC) mechanisch


Mechanische Daten

Tastspitze	Zirkoniumoxyd ZrO2
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugrösse	8 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäuselänge	30 mm
Anschlussart	Stecker M8

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 ... +75 °C
Schutzart	IP 50

Foto



Anschlussbild

