


## Induktive Näherungsschalter

IFFK 08N1703/O1L

## Masszeichnung



## Allgemeine Daten

Einbauart	bündig
Nennschaltabstand $S_n$	2 mm
Schalthysterese	3 ... 25 % von $S_r$
Schaltzustandsanzeige	LED rot

## Elektrische Daten

Schaltfrequenz	< 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	1,8E-005 mA
Ausgangsschaltung	NPN Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd	< 3 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

## Mechanische Daten

Bauform	quaderförmig
Material (aktive Fläche)	PBT
Gehäusematerial	PBT
Baugrösse	8 mm
Gehäuselänge	34 mm
Anschlussart	Kabel, 2 m


## Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

## Foto



## Anschlussbild



- Kunststoffgehäuse PBT