


Magnetische Näherungsschalter

MFVM 08N3424/PL

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Funktion	Magnetoresistiv
Ausführung	Vollmetall
Nennschaltabstand S_n typ.	60 mm
Schaltzustandsanzeige	LED rot
Einbauart	bündig
Nenn-Arbeitspunkt	2,5 mT
Schalthysterese	2 ... 20 % von S_r
Wiederholgenauigkeit	< 1 % von S_r

Elektrische Daten

Schaltfrequenz	< 5 kHz
Betriebsspannungsbereich $+V_s$	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	20 mA
Spannungsabfall V_d	< 3 VDC
Ausgangsstrom	< 150 mA
Ausgangsschaltung	NPN Öffner (NC)
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, V_s zu GND

Mechanische Daten

Bauform	quaderförmig
Baugrösse	8 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuselänge	30 mm
Anschlussart	Kabel PUR, 2 m


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

Foto



Anschlussbild



- Nennschaltabstand S_n typ. in Verbindung mit Permanentmagnet 11053959 (als Zubehör erhältlich)