


Exemplarzähler

FLDM 180C1101/S42

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	30 ... 50 mm
optim. Arbeitsabstand	40 mm
Objektgeschwindigkeit	< 2 m/sek.
Empfindlichkeit	Einzelblatt/Kantendicke 5 mm
Synch. Eingang	ja
Lichtquelle	IR-Diode gepulst
Kantenanzeige	LED orange
Betriebsanzeige	LED grün

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	19 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	200 mA
Ausgangsschaltung	Optokoppler

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	31 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Aluminium / Stahl verzinkt
Steckerausgang	Amphenol-Tuchel C91AT 3476 001, 7-Pol
Frontscheibe	Glas

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	10 ... +40 °C
-------------------	---------------

Foto



Anschlussbild

