



Eigenschaften

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
- 90° abgewinkelte M8/4-pol Buchse auf offene Enden
- Länge 2,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (bewegt) 52 mm

Einsatz in Schleppkette Nein

Kabellänge [m] 2 m

Gewicht ≤ 95 g

Material PUR

Elektrische Daten

Schirmung ja

Polzahl 4

Anschlüsse M8 Buchse, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit DIN EN 60332-2-2
VDE 0482-332-2-2
IEC 60332-2-2
UL/CSA FT-2

Halogenfreiheit DIN EN 50267-2-1
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1

Betriebstemperatur (statisch) -25 ... +60 °C

Schutzart IP 67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M8 color

1: BN

2: WH

4: BK

3: BU