



Eigenschaften

- Geschirmtes Anschlusskabel
- 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 44 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 88 mm

Biegezyklen 2000000

Einsatz in Ja

Schleppkette

Kabellänge [m] 5 m

Gewicht ≤ 477 g

Material PUR

Elektrische Daten

Schirmung ja

Polzahl 12

Anschlüsse M12 Buchse, gewinkelt, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN EN 60332-1-2 und VW-1


Halogenfreiheit DIN EN 50267-2-1

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1

Betriebstemperatur (statisch) -30 ... +80 °C

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M12	color	M12	color
1:	BN	7:	BK
3:	WH	10:	VT
6:	YE	9:	RD
4:	GN	2:	BU
5:	PK	11:	GYPK
8:	GY	12:	RDBU