



Eigenschaften

- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 1,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (bewegt) 48 mm

Einsatz in Schleppkette Ja

Kabellänge [m] 1 m

Gewicht ≤ 35 g

Material PUR

Elektrische Daten

Schirmung ja

Polzahl 3

Anschlüsse M8 Buchse, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit VDE0472 Teil 804/B

Ölbeständigkeit VDE 0472 Teil 803

Betriebstemperatur (statisch) -50 ... +80 °C

Schutzart IP 67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M8 color

1: BN

4: BK

3: BU