



### Eigenschaften

- Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
- M8/4-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m

### Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 25 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 63 mm

Biegezyklen 250000

Einsatz in Schleppkette Ja

Kabellänge [m] 10 m

Gewicht ≤ 371 g

Material PUR

### Elektrische Daten

Schirmung ja

Polzahl 4

Anschlüsse M8 Buchse, verschraubbar  
offene Enden

### Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle


### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN EN 60332-2-2  
VDE 0482-332-2-2  
IEC 60332-2-2  
UL/CSA FT-2

Halogenfreiheit EN 50267-2-1  
IEC 60754-1  
VDE 0482-267-2-1

Schutzart IP 67 (kameraseitig)

### Steckerbelegungen



M8 color

1: BN

2: WH

4: BK

3: BU