



Eigenschaften

- USB 3.0 Interfacekabel
- verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
- Länge 8,0 m
- Koaxialkabel

Mechanische Daten

Material	FLEX PVC (bleifrei)
Min. Biegeradius (statisch)	125 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	8 m
Gewicht	≤ 650 g

Elektrische Daten

Polzahl	9
Anschlüsse	USB 3.0 Micro-B Stecker, verschraubbar, Druckgussgehäuse USB 3.0 Stecker Typ A, optional verschraubbar, Druckgussgehäuse

Schnittstelle

Datenschnittstelle	USB 3.0
--------------------	---------