



Eigenschaften

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- für TXG-I7 Kameras
- CAT6
- M12 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 45 mm

Biegezyklen 1000000

Einsatz in Schleppkette Ja

Kabellänge [m] 10 m

Gewicht ≤ 681 g

Material PVC

Elektrische Daten

Übertragungs-kategorie CAT6

Polzahl 8

Anschlüsse M12 Stecker, verschraubbar
RJ45

Schnittstelle


Datenschnittstelle GigE

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit UL20276 (80°C, 30V)

Schutzart IP 68 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M12	RJ45	M12	RJ45
6:	1	1:	5
4:	2	8:	6
5:	3	2:	7
7:	4	3:	8