



## Eigenschaften

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- für TXG-I7 Kameras
- CAT6
- M12 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m

## Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch)	45 mm
Biegezyklen	1000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 363 g
Material	PVC

## Elektrische Daten

Übertragungs-kategorie	CAT6
Polzahl	8
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar RJ45


## Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL20276 (80°C, 30V)
Schutzart	IP 68 (kameraseitig)

## Steckerbelegungen



M12	RJ45	M12	RJ45
6:	1	1:	5
4:	2	8:	6
5:	3	2:	7
7:	4	3:	8