



Eigenschaften

- FireWire® Interfacekabel
- IEEE1394b Stecker an beiden Seiten verschraubbar
- Länge 10,0 m
- Hinweis: Die Kabellänge übersteigt die FireWire® Spezifikation

Mechanische Daten

Einsatz in Nein

Schleppkette

Kabellänge [m] 10 m

Gewicht ≤ 769 g

Material PVC, bleifrei

Elektrische Daten

Polzahl 9

Anschlüsse IEEE1394b, verschraubbar
IEEE1394b, verschraubbar


Schnittstelle

Datenschnittstelle IEEE1394b

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit UL20276 (80°C, 30V)

Steckerbelegungen



IEEE1394b	IEEE1394b	IEEE1394b	IEEE1394b
1:	3	4:	2
2:	4	5:	9
9:	5	6:	6
3:	1	8:	8