

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel



Merkmale

- Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
- Konfektionierbarer Stecker

Bestellbezeichnung

11174047 Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt,
D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02)

Geeignet für

EAL580-B, EAL580-SC, EAL580-SV, EAL580-T

Technische Daten

Umgebungstemperatur -40...+85 °C

Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Schutzart DIN EN 60529 IP 67

Abmessungen

