

# Summenzähler mechanisch

## Umdrehungszähler

### Anzeige 5-stellig, manueller Nullstellhebel

U 310



U 310 - Umdrehungszähler

#### Merkmale

- Umdrehungszähler
- Addierend und/oder subtrahierend
- Anzeige 5-stellig
- Nullstellung durch Hebel

#### Technische Daten - mechanisch

Funktion	Umdrehungszähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	4,5 mm
Nullstellung	Manuell mit Nullstellhebel. Hebel nicht schnappen lassen oder ruckartig betätigen.
Zählweise	In einer anzugebenden Dreh- richtung addierend, bei Rück- wärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle	Beidseitig, $\varnothing 4$ mm
Betriebsdrehzahl	$\leq 3000$ U/min
Messbereich	99 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugeschäule mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	69 x 48 x 28 mm
Abmessungen Grundplatte	80 x 48 mm
Montageart	Grundplatte mit 6 Langlöcher
Masse ca.	130 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

# Summenzähler mechanisch

## Umdrehungszähler

### Anzeige 5-stellig, manueller Nullstellhebel

U 310

#### Bestellbezeichnung

U 310. 010 A 01

#### Anzeige / Drehrichtung

- A 5-stellig 99 999 / I
- B 5-stellig 99 999 / II

#### Zählweise / Antrieb

- 01 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb beidseitig


#### Gehäuse

- A Aufbaugehäuse, Farbe grau


#### Nullstellung

- 010 Mit Nullstellhebel

#### Hub- und Drehrichtung



Vom Beschauer weg  
Hub- und Drehrichtung I



Auf Beschauer zu  
Hub- und Drehrichtung II

#### Abmessungen

