

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 5-stellig, manueller Nullstellhebel

U 410



U 410 - Umdrehungszähler

Merkmale

- Umdrehungszähler
- Addierend
- Anzeige 5-stellig
- Nullstellung durch Hebel

Technische Daten - mechanisch

Funktion	Umdrehungszähler
Anzeige	Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl	5-stellig
Ziffernhöhe	7 mm
Nullstellung	Manuell mit Nullstellhebel. Hebel nicht schnappen lassen oder ruckartig betätigen.
Zählweise	In einer anzugebenden Dreh- richtung addierend, bei Rück- wärtsdrehung subtrahierend. 1 Umdrehung = 1 Zahl
Antriebswelle	Beidseitig, $\varnothing 7$ mm
Betriebsdrehzahl	≤ 3000 U/min
Messbereich	99 999
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Gehäuseart	Aufbaugeschäule mit Montageplatte
Gehäusefarbe	Grau
Abmessungen B x H x L	106 x 64 x 45 mm
Abmessungen Grundplatte	120 x 64 mm
Montageart	Grundplatte mit 4 Langlöcher
Masse ca.	380 g
Werkstoffe	Gehäuse: Hostaform POM, grau Grundplatte: Stahl verzinkt

Summenzähler mechanisch

Umdrehungszähler

Anzeige 5-stellig, manueller Nullstellhebel

U 410

Bestellbezeichnung

U 410. 010 A

Anzeige / Drehrichtung

- A 5-stellig 99 999 / I
- B 5-stellig 99 999 / II

Zählweise / Antrieb

- 01 1 Umdrehung = 1 Zahl / Antrieb
beidseitig
- 02 1 Umdrehung = 10 Zahlen / Antrieb
beidseitig


Gehäuse

- A Aufbaugehäuse, Farbe grau


Nullstellung

- 010 Mit Nullstellhebel

Hub- und Drehrichtung



Vom Beschauer weg
Hub- und Drehrichtung I



Auf Beschauer zu
Hub- und Drehrichtung II

Abmessungen

