

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabelstecker M23, 12-polig, ohne Kabel



Merkmale

- Kabelstecker M23 mit Aussengewinde
- EMV-Ausführung

Bestellbezeichnung

11082621 Kabelstecker M23, 12-polig, ohne Kabel
(Z 141.W01)

Technische Daten

Aderquerschnitt	Max. 1 mm ²
Kontaktanschlussart	Löt
Kabeleinlass	ø3...10,5 mm
Betriebstemperatur	-40...+100 °C

Abmessungen

