

Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0

Artikelnummer: 11092593

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 25 mm
- F 2,0-16
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,15 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 45 mm × 89 mm

Max. Aussendurchmesser 45 mm (ohne Rändelschrauben)
55 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 89 mm

Gewicht ≤ 250 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 26 MP

Objektivdaten

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,15 m

Horizontaler Bildwinkel 40,9 °

Vertikaler Bildwinkel 31,1 °

Diagonaler Bildwinkel 50,2 °

bei Bildformat 13,8 × 18,4 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C