

# Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4

Artikelnummer: 11087250

## Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 50mm
- F1,4-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,6 m
- SWIR optimiert
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 47,5 mm × 48 mm

Max. Aussendurchmesser 47,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
57,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 48 mm

Gewicht ≤ 200 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

### Objektivdaten

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 1"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,6 m

Horizontaler Bildwinkel 14,5°

Vertikaler Bildwinkel 10,8°

Diagonaler Bildwinkel 18°

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C