


Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 50 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,3 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 44 mm × 78 mm

Max. Aussendurchmesser 44 mm (ohne Rändelschrauben)
55 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 78 mm

Gewicht ≤ 220 g

Filtergewinde M 37,5 × 0,5

Objektivdaten

Brennweite 50 mm

Objektivdaten

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 14,5 °

Vertikaler Bildwinkel 10,8 °

Diagonaler Bildwinkel 18 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +45 °C