


**Auf einen Blick**

- Carl Zeiss Objektiv
- 25 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,152 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Carl Zeiss

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 57 mm × 60 mm

Max. Aussendurchmesser 57 mm (ohne Rändelschrauben)  
64 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 60 mm

Gewicht ≤ 283 g

Filtergewinde M 43,0 × 0,75

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 20 MP

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,152 m

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -22 ... +55 °C