

Auf einen Blick

- Carl Zeiss Objektiv
- 50 mm
- F 2,0-22
- Format 4/3"
- M.O.D. 0,311 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Carl Zeiss

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 57 mm × 69 mm

Max. Aussendurchmesser 57 mm (ohne Rändelschrauben)
64 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 81 mm

Gewicht ≤ 306 g

Filtergewinde M 49,0 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 20 MP

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 4/3"

Blende F2,0-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,311 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -22 ... +55 °C