

Auf einen Blick

- Computar Objektiv
- 35 mm
- F 2,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Computar

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 39,5 mm × 45,1 mm

Max. Aussendurchmesser 39,5 mm (ohne Rändelschrauben)
49,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 53,95 mm

Gewicht ≤ 103 g

Filtergewinde M 34,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP

Objektivdaten

Brennweite 35 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 1,1"

Blende F2,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 22,9 °

Vertikaler Bildwinkel 16,9 °

Diagonaler Bildwinkel 28,2 °

bei Bildformat 11 × 8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C