

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 12 mm
- F 1,8-16
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 51 mm × 79,8 mm

Max. Aussendurchmesser 51 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 73,8 mm

Gewicht ≤ 260 g

Filtergewinde M 49 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP

Objektivdaten

Brennweite 12 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1,1"

Blende F1,8-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 60,0 °

Vertikaler Bildwinkel 46,9 °

Diagonaler Bildwinkel 71,0 °

bei Bildformat 10,6 × 14,1 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C