

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 3,5 mm
- F 2,4-14
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 42 mm × 38,2 mm
 Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
 52 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 38,2 mm
 Gewicht ≤ 85 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP
 Brennweite 3,5 mm
 Brennweitenbereich < 12 mm
 Format 1/1.8"
 Blende F2,4-14
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,1 m