

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,4-22
- Format 1,1"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 69,0 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 69 mm

Gewicht ≤ 166 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 40,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 12 MP

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 1,1"

Blende F2,4-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m