

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 8 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 36,7 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
45 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 36,7 mm

Gewicht ≤ 76 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Brennweite 8 mm

Format 2/3"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m