

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,4
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 43 mm × 44 mm

Max. Aussendurchmesser 43 mm (ohne Rändelschrauben)
53 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 44 mm

Gewicht ≤ 130 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 5 MP

Objektivdaten

Brennweite 25 mm

Brennweitenbereich ≥ 25 mm ... < 50 mm

Format 2/3"

Blende F1,4

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 19,9 °

Vertikaler Bildwinkel 15 °

Diagonaler Bildwinkel 24,7 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C