

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 25 mm
- F 1,4-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	32 mm × 38 mm
Max. Aussendurchmesser	32 mm (ohne Rändelschrauben) 42 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	38 mm
Gewicht	≤ 63 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 30,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung	2 MP
Brennweite	25 mm
Format	2/3"
Blende	F1,4-16
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,1 m