

## Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,4-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,3 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 32 mm × 46,5 mm

Max. Aussendurchmesser 32 mm (ohne Rändelschrauben)  
42 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 46,5 mm

Gewicht ≤ 66 g

### Mechanische Daten

Filtergewinde M 30,0 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 2 MP

Brennweite 50 mm

Format 2/3"

Blende F2,4-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m