

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 50 mm
- F 2,8-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,9 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 29,5 mm × 34,0 mm

Max. Aussendurchmesser 29,5 mm (ohne Rändelschrauben)  
39,5 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 34 mm

Gewicht ≤ 55 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 50 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 2/3"

Blende F2,8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,9 m

Horizontaler Bildwinkel 10,1 °

Vertikaler Bildwinkel 7,6 °

Diagonaler Bildwinkel 12,5 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C