

**Auf einen Blick**

- Ricoh Imaging Objektiv
- 75 mm
- F 2,8-32
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,7 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Ricoh Imaging

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 34 mm × 59,6 mm

Max. Aussendurchmesser 34 mm (ohne Rändelschrauben)  
44 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 59,6 mm

Gewicht ≤ 125 g

Filtergewinde M 30,5 × 0,5

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 75 mm

Brennweitenbereich ≥ 50 mm

Format 2/3"

Blende F2,8-32

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,7 m

Horizontaler Bildwinkel 6,9 °

Vertikaler Bildwinkel 5,2 °

Diagonaler Bildwinkel 8,6 °

bei Bildformat 8,8 × 6,6 mm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C