

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 6 mm
- F 1,2-C
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,2 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Ricoh Imaging

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 46 mm

Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
52 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 46 mm

Gewicht ≤ 125 g

Filtergewinde M 40,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 0,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 6 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 1/2"

Blende F1,2-C

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 58 °

Vertikaler Bildwinkel 45 °

Diagonaler Bildwinkel 69,4 °

bei Bildformat 6,4 × 4,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C