

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 16 mm
- F 1,8
- Format 1/3"
- M.O.D. 0,20 m
- inkl. Konterring
- S-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 15,0 mm × 15,8 mm

Gewicht ≤ 15 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 1,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1/3"

Blende F1,8

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 16,4 °

Vertikaler Bildwinkel 12,5 °

Diagonaler Bildwinkel 20,3 °