

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 4 mm
- F 1:1,8
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,2 m
- CS-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss CS-Mount

Abmessungen 30 mm × 18,7 mm

Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)
40 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 18,7 mm

Objektivdaten

Objektivauflösung 3 MP

Brennweite 4 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 1/1,8"

Blende F1:1,8

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m