

**Auf einen Blick**

- Evetar Objektiv
- 16 mm
- F 1:1,6
- Format 1/2"
- M.O.D. 0,2 m
- CS-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Evetar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss CS-Mount

Abmessungen 30 mm × 15,2 mm

Max. Aussendurchmesser 30 mm (ohne Rändelschrauben)  
40 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 15,2 mm

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 2 MP

Brennweite 16 mm

Brennweitenbereich  $\geq 12 \text{ mm} \dots < 25 \text{ mm}$

Format 1/2"

Blende F1:1,6

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,2 m