

Auf einen Blick

- Industrielles DIN Rail Netzteil 24V/60W
- für TX, VisiLine, VisiLine IP, MXG, SX und HX Kameras (ausser HXC13)



Technische Daten

Elektrische Daten

Input	Schraubklemme
Aufnahme	85 VAC .. 264 VAC
Frequenz	47 Hz .. 63 Hz
Output	Schraubklemme (2 Ausgänge)
Betriebsspannung	24 VDC
Stromstärke	2,5 A
Restwelligkeit	150 mV p-p
Energieeffizienz	Level V

Elektrische Daten

Max. Leistung	60 W
---------------	------

Mechanische Daten

Abmessungen	40,0 mm × 90,0 mm × 100,0 mm
Gewicht	≤ 330 g
Material	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C
Luftfeuchte	8 ... 90 % (nicht kondensierend)