

Auf einen Blick

- Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
- für VCXG.I(.XT), VLXT und VeriSens



Technische Daten

Elektrische Daten

Input	Stecker: EU, US, GB, AU, KR (austauschbar)
Aufnahme	90 VAC .. 264 VAC
Frequenz	47 Hz .. 63 Hz
Output	DC Plug 5,5 x 2,1 mm
Betriebsspannung	24 VDC
Stromstärke	1 A
Toleranz	5 %
Restwelligkeit	240 mV p-p
Energieeffizienz	Level V

Elektrische Daten

Max. Leistung	24 W
---------------	------

Mechanische Daten

Abmessungen	93,5 mm × 46,0 mm × 36,2 mm
Kabellänge [m]	5 m
Gewicht	≤ 170 g
Material	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 ... +85 °C
Luftfeuchte	8 ... 90 % (nicht kondensierend)