

Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Adapteranschlusskabel M12/12-polig <i>VeriSens</i>®

Artikelnummer: 11048083

Auf einen Blick

- Geschirmtes Adapteranschlusskabel
- M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
- Länge 2,0 m
- Kabel 11048452 ESG 34JP0200G verarbeitet



Technische Daten

Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	12
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar DC Stecker als Adapter für das Inter- nationale Steckernetzgerät für <i>VeriSens</i> ® (11079750)

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	44 mm
---------------------------	-------

Mechanische Daten

Min. Biegeradius bewegt	88 mm
Biegezyklen	2000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	2 m
Gewicht	≤ 215 g
Material	PUR

Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------