### Kabel

## KSG 34A/KSG45AP0200G

Ethernetkabel, 2 m Artikelnummer: 11048502

#### Auf einen Blick

- Geschirmtes Ethernetkabel
- gerader M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 2,0 m



Technische Daten	
Elektrische Daten	
Polzahl	4
Anschlüsse	M12 Stecker, verschraubbar
Mechanische Daten	
Min. Biegeradius statisch	26 mm
Min. Biegeradius bewegt	52 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	2 m
Gewicht	≤ 115 g
Material	PUR

Schnittstelle	
Datenschnittstelle	Ethernet
Umgebungsbedingungen	
Brandbeständigkeit	DIN EN 60332-1-2
Halogenfreiheit	IEC 60754-1
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-20 +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)





### Kabel

# KSG 34A/KSG45AP0200G

Ethernetkabel, 2 m Artikelnummer: 11048502

### Steckerbelegungen





M12	RJ45
1:	1
3:	2
2:	3
4:	6