

**Auf einen Blick**

- Blitzbares LED Ringlicht
- rot (626 nm)
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 30 cm
- Durchmesser: 94 mm



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

**Beleuchtungsdaten**

Farbe rot (626 nm)

Lichtcharakteristik klar

Beleuchtungsmodus blitzbar

**Elektrische Daten**

Anschlüsse M8/4-pol Stecker

Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)

Stromstärke 0,6 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb  $\leq 1,5$  A

Spannung im Blitz-Betrieb  $\leq 48$  V

Duty Cycle 0-10%

**Elektrische Daten**

Maximale Blitzdauer 10 ms

**Mechanische Daten**

Bauform Ringlicht

Abmessungen  $\varnothing$  93,5 mm

Höhe 24,6 mm

Abmessungen Leuchtende Fläche  $\varnothing$  außen 87,5 mm  $\varnothing$  innen 50 mm

Kabellänge [m] 0,3 m

Gewicht  $\leq 200$  g

Material Aluminium

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C

Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 30

**Masszeichnung**

