

产品一览

- 1 mm
- NPN 常闭 (NC)
- 电线, 0,5 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67



技术数据

基本参数

安装方式	屏蔽式
额定感应距离 Sn	1 mm
迟滞	2 ... 20 % (Sr)

电气参数

开关频率	< 5 kHz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA
短路保护	是

电气参数

反极性保护	是
-------	---

机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	LCP
外壳材质	不锈钢
尺寸	5 mm
外壳长度	15 mm
连接方式	电线, 0,5 m
最大紧固扭矩	2 Nm (Front: 1,4 Nm)


环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 全集成, 3股独立线
- 15 mm 外壳长度

尺寸图



接线图

