

Auf einen Blick

- Linos Objektiv
- 16 mm
- F 1,6-16
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,15 m
- C-Mount
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Linos

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount
 Abmessungen 42 mm × 51,5 mm
 Max. Aussendurchmesser 42 mm (ohne Rändelschrauben)
 52 mm (mit Rändelschrauben)
 Max. Länge (ohne Gewinde) 51,5 mm
 Gewicht ≤ 170 g

Mechanische Daten

Filtergewinde M 35,5 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 9 MP
 Brennweite 16 mm
 Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm
 Format 2/3"
 Blende F1,6-16
 Blendensteuerung manuell
 M.O.D. 0,15 m