

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 12 mm
- F 1,8
- Format 1/3"
- M.O.D. 0,20 m
- inkl. Konterring
- S-Mount
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 14,0 mm × 15,5 mm

Gewicht ≤ 15 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 1,3 MP

Objektivdaten

Brennweite 12 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1/3"

Blende F1,8

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 22,7 °

Vertikaler Bildwinkel 17,2 °

Diagonaler Bildwinkel 27,4 °