

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 5,4 mm
- F 2,8
- Format 1/2,3"
- M.O.D. 0,3 m
- IR Sperrfilter
- S-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 13,5 mm × 18,74 mm

Max. Länge (ohne Gewinde) 4,3 mm

Gewicht ≤ 6 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 10 MP

Brennweite 5,4 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Objektivdaten

Format 1/2.3"

Blende F2,8

Blendensteuerung fix

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 60,5 °

Vertikaler Bildwinkel 32,2 °

Diagonaler Bildwinkel 72,4 °

bei Bildformat 6,2 × 3,1 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C