

Auf einen Blick

- Evetar Objektiv
- 12 mm
- F 2,0
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,3 m
- S-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Evetar

Mechanische Daten

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 15 mm × 19,2 mm

Max. Länge (ohne Gewinde) 6 mm

Gewicht ≤ 6 g

Objektivdaten

Objektivauflösung 6 MP

Brennweite 12 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Objektivdaten

Format 1/1.8"

Blende F2,0

Blendensteuerung fix

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 33,6 °

Vertikaler Bildwinkel 25,3 °

Diagonaler Bildwinkel 41,3 °

bei Bildformat 7,18 × 5,38 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C