

**Auf einen Blick**

- Evetar Objektiv
- 4 mm
- F 1,8
- Format 1/1,8"
- M.O.D. 0,20 m
- inkl. Konterring
- S-Mount



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Hersteller Evetar

**Mechanische Daten**

Objektivanschluss S-Mount

Abmessungen 24,0 mm × 23,2 mm

Gewicht ≤ 15 g

**Objektivdaten**

Objektivauflösung 3 MP

**Objektivdaten**

Brennweite 4 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 1/1.8"

Blende F1,8

M.O.D. 0,2 m

Horizontaler Bildwinkel 101 °

Vertikaler Bildwinkel 76 °

Diagonaler Bildwinkel 126 °