

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabel, 10-polig, Betriebsspannung / I/Os



Merkmale

- Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Schleppkettentaugliches Kabel
- Halogenfrei
- Ölbeständig
- UL/cUL-Zulassung

Bestellbezeichnung

11002151 Kabel, 10-adrig, Betriebsspannung und I/Os

Geeignet für

MSIA 42, MSIA 68

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Kabeltyp | LIF12YC11Y (2x2,5 mm ² / 2x0,34 mm ² / 3x2x0,25 mm ²) |
| Biegeradius | Bewegt: min. 55 mm |
| Aussendurchmesser | <11 mm |
| Betriebstemperatur | -40...+80 °C (Kabel bewegt) -50...+80 °C (Kabel unbewegt) |
| Isolationswiderstand | >20 MΩ x km |
| Werkstoff | Kabelmantel: PUR schwarz |

Anschlussbelegung

Kabeldaten 2 x 2,5 mm²

- blau
- schwarz

Kabeldaten 3 x 2 x 0,25 mm² (paarweise verdrehte Adern)

- weiss + braun
- grün + gelb
- grau + rosa

Kabeldaten 2 x 0,34 mm² (paarweise verdrehte Adern)

- rot + violett