

# Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnummer: 11092601

## Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 16 mm
- F 1,4-16
- Format 1"
- M.O.D. 0,3 m
- C-Mount



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

### Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 42 mm × 52,9 mm

Max. Aussendurchmesser 43 mm (ohne Rändelschrauben)  
53 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 52,9 mm

Gewicht ≤ 140 g

Filtergewinde M 35,5 × 0,5

### Objektivdaten

Objektivauflösung 7 MP

Auflösung Pixel 5 µm

### Objektivdaten

Brennweite 16 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1"

Blende F1,4-16

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,3 m

Horizontaler Bildwinkel 44,3 °

Vertikaler Bildwinkel 33,6 °

Diagonaler Bildwinkel 54,4 °

bei Bildformat 12,8 × 9,6 mm

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C