

Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8

Artikelnummer: 11091819

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 8,5 mm
- F 1,8-22
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 36 mm × 56 mm

Max. Aussendurchmesser 36 mm (ohne Rändelschrauben)
46 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 56 mm

Gewicht ≤ 115 g

Filtergewinde M 34,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 9 MP

Objektivdaten

Brennweite 8,5 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 2/3"

Blende F1,8-22

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 54 °

Vertikaler Bildwinkel 41,9 °

Diagonaler Bildwinkel 64,6 °

bei Bildformat 6,6 × 8,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C