

Auf einen Blick

- Kowa Objektiv
- 8 mm
- F 1,4
- Format 2/3"
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Kowa

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 34 mm × 41,6 mm

Max. Aussendurchmesser 34 mm (ohne Rändelschrauben)
44 mm (mit Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 41,6 mm

Gewicht ≤ 90 g

Filtergewinde M 27,0 × 0,5

Objektivdaten

Objektivauflösung 3 MP

Auflösung Pixel 5 µm

Objektivdaten

Brennweite 8 mm

Brennweitenbereich < 12 mm

Format 2/3"

Blende F1,4-C

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,1 m

Horizontaler Bildwinkel 56,5 °

Vertikaler Bildwinkel 43,9 °

Diagonaler Bildwinkel 67 °

bei Bildformat 6,6 × 8,8 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C